

## CP 210-R SENSOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DIFERENCIAL



El CP 210-R de Kimo mide la velocidad del aire, el flujo de aire y la presión, y es ideal para su uso en aplicaciones industriales y farmacéuticas.

Rango de medición: CP 211: -100 a +100 Pa, CP 212: -1,000 a +1,000 Pa, y CP 213: -10,000 a +10,000 Pa

Válvula de solenoide para autocalibración (CP211 / 212)

Salidas de 0-5 / 10 V o 0 / 4-20 mA

Dos relevos

Autocero automático

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



**SKU:** BELLCP 210-R | **Categorías:** [Presión diferencial](#), [Sensores](#), [Temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO