

## CPE 310-S / CPE 311-S SENSOR DE PRESIÓN MULTIFUNCIÓN EMPOTRADO



cotecno

El CPE 310-S de Kimo es un sensor de presión multifuncional empotrado. Puede mostrar hasta tres parámetros alternativamente.

Rangos de medición: CPE 310-S: de -100 a +100 Pa y CPE 311-S: de -1,000 a +1,000 Pa

Mide temperatura, humedad, velocidad del aire, CO, CO2

Una entrada para la sonda

Tres alarmas visuales y audibles

Tres salidas analógicas 0-5 / 10 V o 0 / 4-20 mA

Certificado de ajuste



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Co](#), [Co2](#), [Humedad](#), [Presión diferencial](#), [Sensores](#), [Temperatura](#), [Velocidad del aire](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO