

CR 110 TRANSMISOR DE RADIACIÓN SOLAR



El CR 110 de Kimo mide la energía solar de 0 a 1.500 w / m2.

Rango de medición: 0 a 1.500 w / m2

Salida de 0-10 V o 4-20 mA

Con o sin pantalla LCD de 10 dígitos

Carcasa con sistema de montaje simplificado

Configuración del interruptor de software o DIP

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



SKU: BELLCR 110 | **Categorías:** [Ligero](#), [Sensores](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO