

CR100LG | MONITOR DE COLOR DE MESADA PARA EL CONTROL DE CALIDAD



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El CR100LG se puede utilizar para el control de calidad en una amplia variedad de procesos industriales, que proporciona resultados rápidos precisos en todo momento. Es resistente, fácil de usar y muy fiable en el piso de la fábrica o el control de calidad de laboratorio. Simple, fácil y resultados reproducibles

Modo de uso muy simple:

1. Se llena el plato de muestras de volumen constante
2. Se introduce la cápsula en la placa giratoria
3. El plato gira automáticamente
4. Espera de 10 segundos
5. Lectura del valor del color

Preparación de la muestra

Muchos productos requieren ninguna preparación de la muestra. El error de muestreo se reduce a causa del plato giratorio que permite la CR100LG de "ver" múltiples superficies de color y medias cientos de lecturas de medición.

Aplicaciones:

- Alimenticia
- Pulpa y Papel
- Industria Química
- Cemento y agregados

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO