

## CUBIERTA DE PUENTE RANURADORA TBG134C



Una versión mejorada del TBG130B, el TBG134C Cubierta de puente Groover ofrece más productividad, menores costos de ranurado y menos tiempo de inactividad. Sistema hidráulico rediseñado para máxima eficiencia y facilidad de mantenimiento.



### Características y ventajas:

- Asiento extraíble y plataforma abatible para los operadores
- Retracción rápida del carro
- Punteros delanteros y traseros
- Paquete de luces de operación nocturna
- Luces estroboscópicas de seguridad
- Interruptores de límite de desplazamiento del carro ajustables
- Ruedas de control de profundidad ajustables hacia la izquierda y hacia la derecha
- Ojales de elevación
- 100 galones la capacidad de combustible permite hasta 10 horas de operación
- Dirección asistida
- Ladirección trasera del cangrejo permite la operación en áreas pequeñas
- Ranuras a menos de 12 "(34.48 cm) de bordillo o muro de barrera

### Especificaciones:

**Motor:** Caterpillar C4.4 174HP (129.7Kw) a 2200 rpm motor diesel con control electrónico turboalimentado / interenfriado. Cumple con los requisitos de emisiones de nivel 4 de la EPA de EE. UU. Y de etapa IV de la UE. El consumo de combustible es de aproximadamente 10gph (37.8 LPH)

**Capacidad del combustible:** 100 galones (370L)

**Capacidad del tanque de aceite hidráulico :** 70 galones (259L)

**Dimensiones:** Longitud 7 pies, 7 pulgadas (231 cm), ancho 7 pies, 7 pulgadas (231 cm), altura 10 pies (304 cm) ,  
Peso 12,000lbs (26,400kg)

**Ancho de corte:** 38in (96.52cm)

**Diámetro de la hoja:** 12in (30.48cm)

### **FUNCIÓN ÚNICA DE "CANGREJO"**

Se proporciona un interruptor en el panel de control que hace que las ruedas de tracción traseras giren a 28 grados. Un giro rápido del volante a la izquierda completa posiciona las ruedas delanteras a los mismos 28 grados. Esto permite que el TBG130C se "enrolle" lateralmente mientras retrocede y permanece paralelo a las ranuras previamente cortadas. El TBG130C puede así surcarse en un carril de 12 'de ancho y realinearse para la siguiente pasada en un movimiento hacia atrás.

**NINGUNA MÁQUINA EN EL MERCADO HOY OFRECE ESTA FUNCIÓN.**

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Rectificado y Ranurado](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO