

DATALOGGER SPER SCIENTIFIC



Código Del Producto: BellREDh

Registra hasta 16,000 lecturas

Estos **registradores de datos de** humedad relativa (RH) / temperatura sobresalientes se destacan en la más amplia gama de aplicaciones donde se requiere cumplimiento normativo, producción de alimentos y medicamentos, envío y almacenamiento, invernaderos, refrigeradores, galerías de arte, museos, HVAC, control de procesos, meteorología, agricultura o laboratorios. La escalabilidad de este Datalogger proporciona una cantidad ilimitada de Dataloggers adicionales que el mismo software utiliza.

Simplemente coloque el registrador de datos en su estación de acoplamiento y programe usando su computadora y el propio software del registrador de datos. Puede configurarlo para que lea la temperatura y la HR en intervalos de 1 segundo a 2 horas y para las alarmas mínimas / máximas visuales, si lo desea. La flexibilidad de este Datalogger le permite elegir comenzar a grabar inmediatamente, en un tiempo predeterminado, o mediante una activación externa.

Cada registrador de datos viene con sensor integrado, montaje en pared y LED que parpadean mientras toma muestras. Cuenta con una pantalla LCD que muestra la temperatura ambiente actual y la HR. Un reloj interno almacena la fecha y la hora con cada lectura y **la memoria no volátil asegura que los datos no se perderán** incluso si la batería se agota o se elimina.

Cuando se complete la monitorización, simplemente devuelva el registrador de datos de humedad a su estación de acoplamiento, conecte la estación a su computadora utilizando el cable incluido y comience a descargar y a ver resultados en su computadora usando el software provisto. **El juego incluye un registrador de datos, una estación de acoplamiento con cable de computadora, software, batería e instrucciones. N.I.S.T. (solo a pedido) certificado de cumplimiento trazable disponible.**

Dimensiones: 3 "x 2" x 7/8 "(76 x 51 x 22 mm)

Peso: 3 oz (85 g)

Especificaciones del Producto:

Rango	Resolución	Exactitud	
Temperatura	-40 to 185°F & -40 to 85°C	0.1°	±0.6°C (-20 to 50°C), ±1.2°C (-40 to 20°C & 51 to 85°C)
RH	0 to 100%	0.1%	±5% RH

Nota: Las pantallas LCD no funcionan con fiabilidad por debajo de 20 ° C o por encima de 51 ° C.

SKU: N / A | **Categorías:** [Sper Scientific](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO