

## DBM 610 MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE



La campana de flujo de aire Kimo DBM 610 es un instrumento de equilibrio de aire electrónico multipropósito utilizado principalmente para tomar lecturas de volumen de aire directo en difusores y rejillas de manera eficiente.

- Rango de medición: 40 a 3500 m<sup>3</sup> / h
- Cambios de capucha rápidos y simples
- Software para el procesamiento de datos en la computadora
- Robusto, ligero y fácil de manejar
- Unidad de medición extraíble y campanas intercambiables
- Certificado de calibración



**SKU:** BELLDBM 610 | **Categorías:** [Flujo de aire](#), [Medidores de flujo](#), [Presión diferencial](#), [Temperatura](#), [Velocidad del aire](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL