

**DCP DE UNA MASA (10.1 LBS.)— H-4218F**



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El H-4218F es usado para estimar la tensión de corte de suelo muy débil con un CBR menor que 20 y psf menor que 4000.

Las tablas del manual entregan correlaciones a los valores CBR y psf para razón de penetración a intervalos de 2", 4" y 6".

Con un precio asequible, este kit viene con una barra de 37  $\frac{3}{4}$  " marcada en incrementos de 2", un martillo de acero estructural de una masa y un punto duro reusable, dos conectores rápidos de pasador, 2 llaves y aceite. NO incluye la caja de transporte.

Peso de embarque: 22.5 lbs. (10 Kg.)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO