

DEFLECTOMETRO DE PESO LIGERO ZFG 3.0



Es aún más conveniente, más ligero y más simple de usar que su predecesor. Sin un diseño compacto en una caja de medición, este probador de bolsillo puede operar tan bien como sus "hermanos mayores". Almacenado y protegido en una funda de cuero resistente,

SKU: N / A | **Categorías:** [Deflectómetros de Peso Liviano](#), [Ensayos no destructivos](#), [Equipos de Suelos](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disponible con módulo GPS -

El deflectómetro de peso ligero ZFG 3.0 es un desarrollo adicional de nuestro ZFG 02.

Es aún más conveniente, más ligero y más simple de usar que su predecesor. Sin un diseño compacto en una caja de medición, este probador de bolsillo puede operar tan bien como sus "hermanos mayores". Almacenado y protegido en una funda de cuero resistente, los resultados de la medición pueden almacenarse en una tarjeta SD o en una memoria interna. Las indicaciones intuitivas impulsadas por menús permiten incluso a usuarios inexpertos llevar a cabo y evaluar las pruebas de manera confiable.

Beneficios:

- Un comprobador de mano en una funda de cuero para colgar alrededor de su cuello.
- Un comprobador de mano con asa de transporte triangular (sin rodar durante el transporte).
- Un comprobador de mano con tarjeta de memoria SD.
- Un comprobador de mano con recordatorio de calibración integrado.
- Un comprobador manual con autocomprobación para el control de funciones de la unidad.
- Hasta 1500 pruebas con solo un juego de baterías (4x R6).
- Entrada de texto variable.
- Pulsos variables de precarga.
- Elección de diez idiomas.
- Señales de actuación acústica.
- Verificación de plausibilidad.
- Guardado automático de los datos recopilados en la tarjeta SD o en la memoria interna.

- Producción propia certificada.
- Servicio confiable, todo desde una sola fuente.

Configuración Básica:

- Dispositivo de medición incl. Estuche de cuero de alta calidad y resistente.
- Placa de carga (con acabado galvanizado de alta calidad).
- Dispositivo de carga de 10 kg (Evd 5-70 MN / m²).
- Ranura para tarjeta de memoria con tarjeta SD.
- Registro de calibración.
- Instrucciones de operación completas.

Evaluación:

Se muestra lo siguiente:

- Tres asentamientos con curvas de liquidación y valor medio.
- Tres velocidades de liquidación con valor medio.
- El valor s/v como información sobre compactabilidad.
- El valor de Evd como módulo de deformación.



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO