

## DENSÍMETRO ECONÓMICO DE LÍQUIDO 300L - MARCA BELLTRONIC



La medición de líquido especial, como líquido volátil, líquido corrosivo, ácido fuerte y líquido alcalino fuerte, necesita un conjunto de medición de líquido anticorrosivo (accesorio opcional)

**SKU:** BellDensEcoLiq-300L | **Categorías:** [Densímetro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Densímetro económico de líquido

### Aplicación:

-Cualquier tipo de líquido.

-La medición de líquido especial, como líquido volátil, líquido corrosivo, ácido fuerte y líquido alcalino fuerte, necesita un conjunto de medición de líquido anticorrosivo (accesorio opcional)

### Características:

-Pantalla LCD

-Las muestras con temperaturas desde normal hasta 100°C se pueden medir.

-RS-232C incluido.

Modelo	BellDensEcoLiq-300L
Capacidad	0.005~300g
Resolución de densidad	0.001 g/cm <sup>3</sup>
Rango de densidad	0.001—99.999g/cm <sup>3</sup>
Medición de tiempo	Alrededor de 5 s
Principio de medición	Método de desplazamiento del principio de Arquímedes
Almacenamiento de datos de valor de peso	1 grupo
Marco de medición de gravedad específica	Marco de medición de gravedad específica de acero inoxidable
Modo de calibración	Corrección automática, detección automática
Método de prueba de resultados	Pruebas de agua destilada
Accesorios estándar	Placa de medición, pinza, termómetro, peso de 100g, parabrisas, marco de medición, transformador de potencia, DE-20A ensamblaje estándar de medición de líquidos (Componentes del ensamblaje estándar de medición de líquidos DE-20A : Dos ganchos de acero inoxidable, un peso normal del vidrio, un peso normal del acero inoxidable, dos vasos de precipitados)
Accesorios Opcionales	Impresora DE-40, ensamblaje de medición de líquido anticorrosivo DE-20B
Fuente de alimentación	AC 110/220V , 50/60HZ
Tamaño de embalaje/mm	450*200*360
Peso bruto/kg	4.5

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO