

DESECADOR



Completo con placa de porcelana perforada.

SKU: N / A | **Categorías:** [Rocas](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES








Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 <p>Synder Filtration 1121001 Synder Flat Sheet Membrane, LV, PES, UF, CF016, 5/Pk</p>	B01-03-03-120101	Diametro (cm): 21 Dimensiones (cm): 31x31x25 Peso (kg): 3,5	B-01-03-03-120101
 <p>Synder Filtration YMLV1905 SY LV Ultrafiltration (UF) Flat Sheet Membranes, Sepa CF Size, 5/Pk</p>	B01-03-03-120201	Diametro (cm): 24 Dimensiones (cm): 34x34x30 Peso (kg): 3,5	B-01-03-03-120201
	B01-03-03-120301	Diametro (cm): 30 Dimensiones (cm): 40x40x35 Peso (kg): 3,5	B-01-03-03-120301

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B01-03-03-120401	Diametro (cm): 21 Dimensiones (cm): 31x31x25 Peso (kg): 3,5	B-01-03-03-120401
	B01-03-03-120501	Diametro (cm): 24 Dimensiones (cm): 34x34x30 Peso (kg): 3,5	B-01-03-03-120501
	B01-03-03-120601	Diametro (cm): 30 Dimensiones (cm): 40x40x35 Peso (kg): 3,5	B-01-03-03-120601
	B01-03-03-120701	Diametro (cm): -- Dimensiones (cm): -- Peso (kg): 2	B-01-03-03-120701

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Diámetro (cm)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellDes-35A	B-01-03-03-120101	Desecador sin vacío	Ø 21	31x31x25	3.5
BellDes-35B	B-01-03-03-120201	Desecador sin vacío	Ø 24	34x34x30	3.5
BellDes-35C	B-01-03-03-120301	Desecador sin vacío	Ø 30	40x40x35	3.5
BellDes-35D	B-01-03-03-120401	Desecador al vacío	Ø 21	31x31x25	3.5
BellDes-35E	B-01-03-03-120501	Desecador al vacío	Ø 24	34x34x30	3.5
BellDes-35F	B-01-03-03-120601	Desecador al vacío	Ø 30	40x40x35	3.5
BellJauSeg-02	B-01-03-03-120701	Jaula de seguridad	—	—	2

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO