

## DESECANTE, GEL DE SÍLICA -HM-4222



**SKU:** HM-4222 | **Categorías:** [Accesorios del sistema triaxial](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ideal para secar pequeños volúmenes de aire en el punto de uso. El conveniente montaje en línea ahorra espacio. Secador ISO Clase 2 Max. la presión de operación es de 150 psig. y la temperatura máxima de funcionamiento es 125 ° F. La capacidad total es 4400 ft<sup>3</sup>, el tamaño de entrada / salida hembra NPT es 0.25 NPTF, el tamaño del tazón es 1.75 lbs, altura 11 pulgadas, ancho 4.625 ", incluye una carga de desecante.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO