

DESHUMIDIFICADOR CASERO 20 L/D



- Deshumidificación inteligente
- Se puede programar fácilmente
- Tiene equipado un tanque de agua y tiene tubería de agua externa opcional
- En su interior tiene protección ante incendios
- Portátil con ruedas universales, fácil de mover

SKU: B-01-11-02-0304 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código del producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-20B	B-01-11-02-0304	20 L/D(30°C/80%RH)	220V-50Hz	Tanque de agua o tubería de agua externa	20-60m ²	285W	5-38 °C	340 * 220 * 495 mm	13.7 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO