

DESHUMIDIFICADOR CASERO 20 L/D



- La deshumidificación inteligente ahorra tiempo y dinero en un solo paso, ayuda con la limpieza en seco de la ropa
- Máximo 20 litros de deshumidificación por día
- Dos tubos de cobre puro, duraderos, con buena disipación de calor
- Función de interruptor con temporizador, con suministro las 24 horas
- Portátil con ruedas universales, fácil de mover.

SKU: B-01-11-02-0302 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-20A	B-01-11-02-0302	20 L/D(30°C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o tubería de agua externa	30-70m ²	280W	5-38 °C	373*266*612 mm	14 kg



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO