

DESHUMIDIFICADOR CASERO 22 L/D



- Deshumidificación de alta eficiencia, con ahorro de energía. Compresor de alta calidad, alta eficiencia energética, y bajo nivel de ruido.
- El depósito de agua se llena y se cierra automáticamente.
- Se puede configurar para abrirse y cerrarse de forma automática, tiene una rueda universal duradera.

SKU: B-01-11-02-0305 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-22	B-01-11-02-0305	22 L/D (30°C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o tubería de agua externa	30-70m ²	360W	5-38 °C	370*225*520 mm	13 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO