

DESHUMIDIFICADOR CASERO 240ML/D



- Excelente rendimiento, deshumidificación rápida, fuerte y completa
- Secado rápido como en el sol
- Flujo de aire seco, circulación rápida, secado de ropa eficiente
- Diseño inteligente, funciona automáticamente
- Control preciso y constante de la humedad, descongelación de alta eficiencia
- Altamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente

SKU: B-01-11-02-0303 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificación

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-240	B-01-11-02-0303	240 ml/D (30°CRH80%)	DC12V	Tanque de agua interno	5-30m ²	55W	5-38 °C	309*194*135 mm	14Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO