

DESHUMIDIFICADOR CASERO 29 L/D



- Deshumidificación inteligente, ajuste automático a la humedad preestablecida
- Diga adiós a la humedad y al moho para disfrutar de un aire más saludable
- Silencioso
- Tanque de agua transparente, nivel de agua visible, flotador magnético, protección asegurada
- Puede establecer el tiempo para abrir y cerrar de forma automática
- Portátil, con ruedas universales, fácil de mover

SKU: B-01-11-02-0309 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-29	B-01-11-02-0309	29 L/D (30°C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o Tubería de agua externa	30-60m ²	600W	5-38 °C	300*310*620 mm	17 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO