

DESHUMIDIFICADOR CASERO 30 L/D

 Belltronic



- Deshumidificación, secado y purificación de ropa, un electrodoméstico con tres propósitos, fácil y con ahorro de energía
- Deshumidificación inteligente, establece un límite de humedad y no permite una humedad alta
- Abastecimiento de agua automático, con protección y seguridad
- Se manipula con facilidad, ya que posee ruedas
- Dos tipos de drenaje: tanque de agua o tuberías de agua externas
- Se puede programar y establecer una hora para encender y apagar la máquina
- Es silencioso

SKU: B-01-11-02-03-0100 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

| Modelo | Código del Producto | Capacidad | Voltaje | Drenaje | Área de aplicación | Poder | Temperatura de trabajo | Dimensiones | Peso neto |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|-------|------------------------|----------------|-----------|
| BellDesCas-30 | B-01-11-02-03-0100 | 30 L/D(30°CRH80%) | 220V-50Hz | Tanque de agua o Tubería de agua externa | 35-80m ² | 330W | 5-38 °C | 373*266*612 mm | 14.5 kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO