

## DESHUMIDIFICADOR CASERO 58 L/D



- Panel de control inteligente
- Se puede programar y establecer una hora para encender y apagar la máquina
- Deshumidificación rápida, gran capacidad del tanque de agua (10 litros)
- Turbo ventilador, viento fuerte para reducir la humedad
- Rosca interna refinada, mejora en gran medida la eficiencia del intercambio de calor
- Portátil con ruedas universales, fácil de mover

**SKU:** B-01-11-02-0306 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-58	B-01-11-02-0306	58 L/D(30°C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o tubería de agua externa	70-110m <sup>2</sup>	700W	5-38 °C	436*290*720 mm	24.5 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO