

DESHUMIDIFICADOR CASERO 58 L/D



- Panel de control inteligente
- Se puede programar y establecer una hora para encender y apagar la máquina
- Deshumidificación rápida, gran capacidad del tanque de agua (10 litros)
- Turbo ventilador, viento fuerte para reducir la humedad
- Rosca interna refinada, mejora en gran medida la eficiencia del intercambio de calor
- Portátil con ruedas universales, fácil de mover

SKU: B-01-11-02-0306 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-58	B-01-11-02-0306	58 L/D(30°C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o tubería de agua externa	70-110m ²	700W	5-38 °C	436*290*720 mm	24.5 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO