

DESHUMIDIFICADOR CASERO 60 L/D



- Soporte en el tanque de agua para facilitar el vertido
- Deshumidificación, seca y confortable
- Reduce la humedad
- Drenaje: tanque de agua o tuberías de agua externas
- Se manipula con facilidad, ya que posee ruedas
- Se puede programar y establecer una hora para encender y apagar la máquina.

SKU: B-01-11-02-0310 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-60B	B-01-11-02-0310	60 L/D(30°C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o tubería de agua externa	70-120m ²	740W	5-38 °C	436 * 290 * 720 mm	24.5 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO