

DESHUMIDIFICADOR CASERO 70 L/D



- Deshumidificación, secado y purificación de la ropa, un electrodoméstico con tres propósitos, fácil y con ahorro de energía
- Con función wifi, APP y control remoto
- Deshumidificación fuerte y rápida, depósito de agua con protección total
- Con tres filtros para un aire más limpio, deshumidificación más eficiente
- Se puede programar y establecer una hora para encender y apagar la máquina
- Dos tipos de drenaje: tuberías de agua independientes o externas
- Portátil, ya que cuenta con ruedas universales, fácil de mover

SKU: B-01-11-02-03-0800 | **Categorías:** [Deshumidificador Casero](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCas-70	B-01-11-02-03-0800	70 L/D(30°C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o tubería de agua externa	80-130m ²	760W	5-38 °C	436*290*720 mm	25.5 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO