

## DESHUMIDIFICADOR COMERCIAL 138 L/D



- Equipado con compresor de alta eficiencia, excelente rendimiento, deshumidificación rápida, fuerte y completa
- Secado rápido como en el sol
- Flujo de aire seco, circulación rápida
- Diseño inteligente, que permite una ejecución automática
- Microordenador inteligente, control de humedad preciso y constante
- Descongelación automática de alta eficiencia
- Ayuda a la protección del medio ambiente ya que utiliza carbón frío R134a y no daña la capa de ozono, es altamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

**SKU:** B-01-11-02-0202 | **Categorías:** [Deshumidificadores](#), [Deshumidificadores Comerciales](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCom-138A	B-01-11-02-0202	138 L/D(30 °C RH80%)	220V-50Hz	Tubería de agua externa	130-180m <sup>2</sup>	1500W	5-38 °C	480*420*1060 mm	65Kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO