

## DESHUMIDIFICADOR COMERCIAL 138 L/D



- Deshumidificación precisa, el equipo cuenta con un panel de control inteligente de microordenador
- Se puede programar para que se apague automáticamente, descongelación de alta eficiencia, funcionamiento automático
- Compresor GMCC con fuerte potencia y de alta calidad
- Tubo de cobre en espiral utilizado tanto para el evaporador como para el condensador

**SKU:** B-01-11-02-0203 | **Categorías:** [Deshumidificadores](#), [Deshumidificadores Comerciales](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificación

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCom-138B	B-01-11-02-0203	138 L/D(30°CRH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua Tubería de agua	130-180m <sup>2</sup>	1500W	5-38 °C	630*660*1085 mm	68Kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO