

DESHUMIDIFICADOR COMERCIAL 60 L/D



- Compresor de alta eficiencia, lo que genera una deshumidificación fuerte e inmediata con bajo consumo de energía y un alto rendimiento
- Se puede programar para que se apague automáticamente, descongelación de alta eficiencia, funcionamiento automático
- Con ruedas universales, fácil de movilizar

SKU: B-01-11-02-0206 | **Categorías:** [Deshumidificadores](#), [Deshumidificadores Comerciales](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCom-60	B-01-11-02-0206	60 L/D (30°C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o Tubería de agua externa	70-120m ²	980W	5-38 °C	530 * 484 * 718 mm	40Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO