

DESHUMIDIFICADOR COMERCIAL 70 L/D



- Deshumidificación inmediata, ya que cuenta con un compresor eficiente y potente
- Deshumidificación automática
- Función de escarcha inteligente
- Se puede programar para que se apague automáticamente

SKU: B-01-11-02-0205 | **Categorías:** [Deshumidificadores](#), [Deshumidificadores Comerciales](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCom-70	B-01-11-02-0205	70 L/D (30°C RH 80%)	220V-50Hz	Tanque de agua o tubería de agua externa	80-130m ²	1050W	5-38 °C	530*484*718 mm	42Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Poder (W)

[1050](#)

COTECNO