

DESHUMIDIFICADOR COMERCIAL 90 L/D



- Equipado con compresor de alta eficiencia, excelente rendimiento, deshumidificación rápida, fuerte y completa
- Secado rápido como en el sol
- Flujo de aire seco con circulación rápida
- Microordenador inteligente, control de humedad preciso y constante
- Se puede programar para que se apague automáticamente, descongelación de alta eficiencia, funcionamiento automático
- Ayuda a la protección del medio ambiente ya que utiliza carbón frío R134a y no daña la capa de ozono, es un deshumidificador altamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

SKU: B-01-11-02-0201 | **Categorías:** [Deshumidificadores](#), [Deshumidificadores Comerciales](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesCom-90A	B-01-11-02-0201	90 L/D(30°C RH80%)	220V-50Hz	Tubería de agua externa	90-150m ²	1300W	5-38 °C	480*420*1060mm	51Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO