

DESHUMIDIFICADOR DE CALEFACCIÓN



- Con temperatura del aire y humedad configuradas libremente, y control automático, automatización verdaderamente completa
- Función de interruptor de temporizador, configuración arbitraria de 1-24 horas
- Con función de detección automática de fallas, sugerencia de código de falla

SKU: B0111020701,B0111020702,B0111020703,B0111020704,B0111020705 | **Categorías:** [Deshumidificador De Calefacción](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

1. Con temperatura del aire y humedad configuradas libremente, y control automático, automatización verdaderamente completa
2. Función de interruptor de temporizador, configuración arbitraria de 1-24 horas
3. Con función de detección automática de fallas, sugerencia de código de falla
4. Compresor de marca famosa internacional, fuerte potencia y deshumidificación
5. La máquina es adecuada para entornos con temperaturas elevadas, la temperatura se puede aumentar de 5 ° C a 55 ° C

Especificaciones

Modelo	B0111020701	B0111020702	B0111020703	B0111020704	B0111020705
Kg/h	7	10	20	30	40
Kw	7.8	15.3	20.8	34.6	51.2
Kw	3.5	7.3	10	18	24
kw	9.3	11.9	23.8	35.7	47.6
M3/h	2200	2500	5200	7800	10000
Pa	50	60	85/200	120/230	200/330

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO