

DESHUMIDIFICADOR DE RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS



- Área de aplicación máxima: 3002-4002
- La humedad se configura de forma libre y automática, realmente totalmente automatizada
- Función de interruptor de temporizador, configuración arbitraria de 1-24 horas
- Con detección automática de fallas, sugerencia de código de falla, fácil mantenimiento

SKU: B0111020801,B0111020802,B0111020803,B0111020804,B0111020805,B0111020806 |

Categorías: [Deshumidificador de resistencia a altas temperaturas](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

1. Área de aplicación máxima: 3002-4002
2. La humedad se configura de forma libre y automática, realmente totalmente automatizada
3. Función de interruptor de temporizador, configuración arbitraria de 1-24 horas
4. Con detección automática de fallas, sugerencia de código de falla, fácil mantenimiento
5. Compresor de marca famosa internacional adoptado, fuerte potencia y deshumidificación
6. La máquina puede funcionar en entornos de alta temperatura, temperatura de trabajo: 5-55 ° C

Especificaciones

Modelo	B0111020801	B0111020802	B0111020803	B0111020804	B0111020805	B0111020806
Kg/h	7	10	20	30	40	60
Kw	2.9	5.1	11.2	16.4	21.2	32.3
Kw	9.3	15.2	33.2	50.1	64	92.3
M3/h	2200	2500	5200	7800	10000	14800
Pa	0/50	0/60	0/85/200	0/120/230	0/200/330	0/200/300

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO