

## DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 138L /D



- Compresor de alta calidad, alta eficiencia energética, bajo nivel de ruido
- Deshumidificador inteligente, descongelación automática
- Turbo ventilador que mantiene un gran flujo de aire
- Temporizador de 1-24 horas

**SKU:** B-01-11-02-0402 | **Categorías:** [Deshumidificador de techo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesTec-138	B-01-11-02-0402	138 L/D (30°C RH 80%)	220V-50Hz	Tubería de agua externa	90-150m <sup>2</sup>	1300W	5-38 °C	800 * 560 * 400 mm	58Kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO