

## DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 30 L/D



- Ocupa poco espacio, lo que permite usarlo en distintas áreas
- Temporizador de 24 horas, descongelación automática
- Con programación de apagado
- Panel de control inteligente
- Diseño de entrada a prueba de polvo
- Control automático de humedad

**SKU:** B-01-11-02-0405 | **Categorías:** [Deshumidificador de techo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesTec-30	B-01-11-02-0405	30 L/D(30°C RH80%)	220V-50Hz	Tubería de agua externa	30-50m <sup>2</sup>	290W	5-38 °C	630 × 385 × 280 mm	29kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO