

DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 480 L /D



- Ocupa poco espacio, lo que permite usarlo en distintas áreas
- Temporizador de 24 horas con ciclos automatizados
- Con programación de apagado
- Panel de control inteligente

SKU: B-01-11-02-0401 | **Categorías:** [Deshumidificador de techo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesTec-480	B-01-11-02-0401	480 L/D(30°CRH80%)	380V-50Hz	Tubería de agua externa	280-350m ²	12000W	5-38 °C	1400*1150*600 mm	150kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO