

DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 60 L /D



- Ocupa poco espacio, lo que permite usarlo en distintas áreas
- Turbo ventilador que mantiene un gran flujo de aire
- Energía eficiente, protección múltiple
- Temporizador de 24 horas, descongelación automática
- Protección del compresor con un retardo de apagado de tres minutos

SKU: B-01-11-02-0404 | **Categorías:** [Deshumidificador de techo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesTec-60	B-01-11-02-0404	60 L/D(30 °C RH80%)	220V-50Hz	Conexión externa	50-90m ²	670W	5-38 °C	645 * 550 * 350 m	45kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO