

DESHUMIDIFICADOR DE TECHO 90 L /D



- Deshumidificación rápida, con alta eficiencia energética
- Ocupa poco espacio, lo que permite usarlo en distintas áreas
- Panel de control inteligente
- Control de humedad mecánico, ajuste de humedad constante, descongelación automática

SKU: B-01-11-02-0403 | **Categorías:** [Deshumidificador de techo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesTec-90	B-01-11-02-0403	90 L/D(30°C RH80%)	220V-50Hz	Tubería de agua externa	80-120m ²	1100W	5-38 °C	800 * 560 * 400 mm	50Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO