

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 156L/D



- Deshumidificación inteligente
- Tiene la función de memoria automática después del apagado por lo cual no es necesario configurarlo después del inicio
- Emite mensaje de error del código del sistema
- Equipado con varilla de empuje manual, ruedas grandes, fácil de mover
- Protección múltiple, alta y baja ante sobrecarga de corriente

SKU: B-01-11-02-0107 | **Categorías:** [Deshumidificador industrial](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesInd-156	B-01-11-02-0107	156L/D(30°CRH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua (10L) / Tubo de drenaje externo	150-210m ²	1800W	5-38 °C	750*600*1200 mm	90Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO