

## DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 168L/D



- Sistema de control por microordenador
- Pantalla LCD, con control de temperatura y humedad
- Temporizador configurable para apagado, fácil y simple
- Rotor de vórtice de alta velocidad
- Rueda universal de 360 grados, en la parte inferior para facilitar el movimiento

**SKU:** B-01-11-02-01-0200 | **Categorías:** [Deshumidificador industrial](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

| Modelo          | Código del Producto | Capacidad            | Voltaje   | Drenaje                 | Peso neto | Área de aplicación    | Poder | Temperatura de trabajo | Dimensiones    |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------|------------------------|----------------|
| BellDesInd-168B | B-01-11-02-01-0200  | 168 L/D(30 °C RH80%) | 380V-50Hz | Tubería de agua externa | 110kg     | 180-250m <sup>2</sup> | 2800W | 5-38 °C                | 600*405*1620mm |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO