

## DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 168L/D



- Sistema de control por microordenador
- Deshumidificador automático, Tanque de agua equipado, también tubería de drenaje externa conectada
- Temporizador de 1-24 horas configurado para encender / apagar automáticamente
- Ruedas grandes, se mueven libremente

**SKU:** B-01-11-02-0101 | **Categorías:** [Deshumidificador industrial](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Peso neto	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones
BellDesInd-168A B-01-11-02-0101		168 L/D (30 °C RH80%)	220V-50Hz	Tanque de agua Tubería de agua	95kg	180-230m <sup>2</sup>	2100W	5-38 °C	750*600*1200mm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO