

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 240L/D



- Deshumidificación rápida
- Alta eficiencia y ahorro energético
- Se puede programar para que se apague automáticamente
- Se puede reiniciar sin una configuración previa
- El sistema detecta fallas
- Tiene protección si se presenta un error de secuencia en la fase de potencia
- Carcasa de metal, temporizador de 24 horas
- Ventilador centrífugo Vortex
- Protección de sobrecarga de corriente múltiple, alto y bajo voltaje
- Descongelación automática

SKU: B-01-11-02-0104 | **Categorías:** [Deshumidificador industrial](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Modelo	Código del Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesInd-240	B-01-11-02-0104	240L/D(30°C RH80%)	380V-50Hz	Tubería de agua externa	250-350m ²	3800W	5-38 °C	770*470*1720mm	145Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO