

## DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 384L/D



- Sistema de control por microordenador
- Pantalla LCD con control de temperatura y humedad
- Compresor de alta calidad con gran potencia
- Ventilador Vortex estable con alta velocidad
- Tiene condensador y evaporador
- Descongelación inteligente, deshumidificación a baja temperatura

**SKU:** B-01-11-02-0106 | **Categorías:** [Deshumidificador industrial](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Modelo	Código de Producto	Capacidad	Voltaje	Drenaje	Área de aplicación	Poder	Temperatura de trabajo	Dimensiones	Peso neto
BellDesInd-384	B-01-11-02-0106	384L/D(30°CRH80%)	380V-50Hz	Tubería de agua externa	350-400m <sup>2</sup>	12000W	5-38 °C	1095*485*1750mm	250Kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO