

DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL 480L/D



- Súper deshumidificación, hasta 20 kg / h
- Operación segura y estable
- Protección de sobrecarga de corriente
- Protección de alto y bajo voltaje
- Descongelación automática
- Se puede programar para que se apague automáticamente
- Conjunto de temporización bidireccional
- Ahorro de tiempo y energía

SKU: B-01-11-02-0105 | **Categorías:** [Deshumidificador industrial](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

| Modelo | Código del Producto | Capacidad | Voltaje Drenaje | Área de aplicación | Poder | Temperatura de trabajo | Dimensiones | Peso |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------|
| BellDesInd-480 | B-01-11-02-0105 | 480 L/D(30°C RH80%) | 380V / 50HZ | Tubería de agua externa | 12000W | 5-38 °C | 1095*485*1750mm | 290Kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO