

DESICCAB DESECADOR -H-4962



SKU: H-4962 | **Categorías:** [Desecadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El gabinete de acero inoxidable con puerta Clear-View elimina el peligro de rotura del vidrio. El interior tiene un acabado resistente a químicos; la puerta está sellada con dos pestillos de agarre firme y una junta de goma moldeada.

Incluye una bandeja desecante de vidrio y dos estantes de cerámica de grueso calibre que son completamente ajustables con centros de 1/2 "(13 mm). Dimensiones internas: 11.5 x 10 x 12" (267 x 254 x 305 mm).



[H-1757](#)

Drierite desecante, malla 8



[H-1758](#)

Indicador desecante Drierite



[H-1759](#)

Indicador de unidad de secado de aire Drierite

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO