

## DESMAGNETIZADOR CIRCULAR DE 6" XX



SKU: N / A | Categorías: [Desmagnetizadores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]**Desmagnetizador Circular de 6" XX**

Nuestros desmagnetizadores circulares eliminan constantemente el magnetismo residual en herramientas, piezas de máquinas o conjuntos.

[/vc\_column\_text][/vc\_column][vc\_row][vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]**Descripción del Producto**

### **ANNIS 6" XX - Desmagnetizador Circular**

Las siguientes tablas proporcionan las especificaciones básicas para nuestro desmagnetizador circular extrafuerte de 6" XX. Las carcasas de aluminio con acabado personalizado están construidas para un montaje directo en la superficie de trabajo y están "acanaladas" para mejorar la transferencia de calor de conexión. Las unidades están disponibles con intensidades de campo que van desde 308 a 700 gauss y están diseñadas para funcionar en modo continuo [C] o intermitente [I] utilizando 120, 240 o 480 voltios, y a 50 Hz o 60Hz, potencia monofásica. Para obtener menos fuerza de campo en una desmagnetización de seis pulgadas de diámetro, pregunte por nuestras unidades de servicio pesado de 6" X o nuestras unidades de servicio normal de 6" N. Las unidades de servicio intermitente de hasta 21 KVA están clasificadas para un servicio del 25% con un tiempo máximo de "encendido" de 5 minutos. Actualmente, más de 400 fabricantes y laboratorios estadounidenses y extranjeros utilizan los desmagnetizadores R.B., por lo tanto, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas, intensidades de campo, con opciones para satisfacer sus necesidades.

### **Unidades De Trabajo Circular - 6" XX**



### **Dimensiones Generales Y De Montaje - (Pulgadas / Centímetros)**



[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO