

DESMOLDEADORA DE CINTA RÁPIDA PARA CILINDROS DE HORMIGÓN DE 6 " - H-3046



SKU: H-3046 | **Categorías:** [Desmoldeadores de cilindro](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desmoldeadora de cinta rápida proporciona un desmontaje rápido, fácil y seguro de moldes de cilindros con un solo tirón de su palanca. Con cada extracción de la palanca, Desmoldeadora de cinta rápida corta moldes de cilindro de plástico con dos cortes opuestos, lo que facilita la extracción del cilindro de hormigón.

Y, como Desmoldeadora de cinta rápida está diseñado para ser montado en el banco o montado en su accesorio, pedestal independiente, también evitará que la parte inferior de su espalda se doble y pegue los moldes en el piso como lo hace con las herramientas convencionales. La Desmoldeadora de cinta rápida tampoco toca las cuchillas al cortar los moldes, por lo que ahorrará en la frecuencia de los reemplazos de cuchillas. Y, ahorrará desgaste en sus pisos, que a menudo se arruinan por el raspado repetido de la cuchilla.

- No más inclinarse sobre los moldes en el piso
- No más golpes de martillo perdidos
- No más herramientas de extracción deslizándose del molde
- No más raspado de piso.

La Desmoldeadora de cinta rápida le proporcionará un molde de cilindro que es más rápido, más seguro y más eficiente, especialmente cuando tiene que procesar grandes cantidades de cilindros.

La Desmoldeadora de cinta rápida está disponible en dos configuraciones, una para hacer cilindros de 4 "x 8", la H-3045 y otra que funciona con cilindros de 6 "x 12", la H-3046.

- [Repuestos](#)
- [Videos](#)



H-3046.1

Hoja de repuesto para desmoldeadores

 Desmoldeadora de cinta rápida

El nuevo Desmoldeador de cinta rápida proporciona un desmontaje rápido, fácil y seguro de los moldes de cilindros con un tirón de su palanca.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO