

DESTILADOR DE AGUA DE ACERO INOX, 5 LITROS POR HORA.



- Material de acero inoxidable, adopta tecnología de estampado y soldadura.
- Alarma de escasez de agua y de apagado, automáticamente repone el agua y el calor
- Indicador de energía, calefacción y muestra la escasez de agua.

SKU: B-01-19-70-01-0701 | **Categorías:** [Destilador de agua](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas de Destilador de agua

| Modelo | BellDestAgCalElecAutoA5v2 | BellDestAgCalElecAutoA20v2 | BellDestAgCalElecAutoA10v2 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Código SKU | B-01-19-70-01-0701 | B-01-19-70-01-0702 | |
| Salida de agua (L/H) | 5 | 20 | 10 |
| Consumo (KW) | 5 | 15 | 7.5 |
| Fuente de alimentación | AC110/220V , 50/60Hz | 380V/50Hz | AC380V 50Hz AC220V 50Hz |
| Tamaño del paquete (Diámetro*H)mm | 415*415*85mm | 475*475*1030mm | 380*385*915mm |
| Peso neto Kg | 9.5 | 13.5 | 10.5 |
| Peso bruto (kg) | 6 | 11 | 7.5 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad (L)

5

COTECNO