

## DESTILADOR DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE 5L/H BELL-DESAGACINOX-5L



Destilador eléctrico de acero inoxidable utiliza el calentamiento eléctrico de agua potable del grifo para producir agua pura por destilación, que puede ser utilizado en los departamentos médicos y sanitarios, farmacéuticos, galvanoplastia y de laboratorio. Este producto es fácil de usar, fácil de operar, con más características de materiales de acero inoxidable importados de alta calidad, a través de un tratamiento especial, cuidadosamente procesados. Esto no sólo garantiza plenamente la calidad del agua destilada, sino que también mejora en gran medida la vida útil.

**SKU:** B-01-29-0113-0201 | **Categorías:** [Destilador de agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Destilador eléctrico de acero inoxidable utiliza el calentamiento eléctrico de agua potable del grifo para producir agua pura por destilación, que puede ser utilizado en los departamentos médicos y sanitarios, farmacéuticos, galvanoplastia y de laboratorio. Este producto es fácil de usar, fácil de operar, con más características de materiales de acero inoxidable importados de alta calidad, a través de un tratamiento especial, cuidadosamente procesados. Esto no sólo garantiza plenamente la calidad del agua destilada, sino que también mejora en gran medida la vida útil.

### Características:

1. Diseño general de acero inoxidable
2. La luz indicadora muestra el estado de funcionamiento
- 3, operación conveniente, funcionamiento confiable

### Especificaciones:

Modelo	Bell-DesAgAcInox-5L	Bell-DesAgAcInox-10L	Bell-DesAgAcInox-20L
Código SKU	B-01-29-0113-0201	B-01-29-0113-0202	B-01-29-0113-0203
Salida	5L/H	10L/H	20L/H
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Entrada	220V	380V	380V
Potencia de calentamiento	4.5KW	7.5KW	15KW
NW/GW	6/9KG	8/11KG	11/14KG
Tamaño del embalaje (milímetro)	310×260×530	340×3000×580	400×350×720

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad (L)

5

COTECNO