

## DESTILADOR DE AGUA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA



- Material de acero inoxidable, adopta tecnología de estampado y soldadura.
- Resistencia a la corrosión y al envejecimiento, fácil de operar, seguro y duradero

**SKU:** BellDestAgCalElec-5,BellDestAgCalElec-10,BellDestAgCalElec-20 | **Categorías:** [Destilador de agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellDestAgCalElec-5	BellDestAgCalElec-10	BellDestAgCalElec-20
Salida de agua	≥5 L/H	≥10 L/H	≥20 L/H
Consumo	5 KW	7.5 KW	15 KW
Fuente de alimentación	AC110/220V,50/60Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Tamaño externo (Diámetro. * H) mm	310*700mm	355*820mm	405*677mm
Tamaño del paquete (W * D * H)	360*360*820mm	360*350*900mm	540*390*740mm
Peso bruto	7.5kg	8.5kg	11.5kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad (L)

[5](#), [10](#), [20](#)

COTECNO