

DESTILADOR DE AGUA DENTAL BELL-DESTAGUDEN-4L



SKU: B-01-29-0113-0100 | **Categorías:** [Destilador de agua](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este artículo es adecuado para el hospital, clínica, hogar, oficina, laboratorio, viajes y así sucesivamente.

Autoclave dental debe adoptar agua destilada como medio de operación.

Incluso el agua purificada tiene varios minerales y puede producir incrustaciones de escala después de la evaporación a alta temperatura, que, después de un período de tiempo, puede conducir a la fuga de vapor debido a un cierre inadecuado.

También puede provocar la obstrucción de las tuberías estrechas y del sensor de presión, el mal funcionamiento del sensor de temperatura y otros fallos. Una vez que la escala de incrustación entra en la pieza de mano y el eje, disminuyendo la velocidad de giro de la pieza de mano, reduciendo así su vida útil.

Por lo tanto, es necesario utilizar agua destilada. Pero ya que todas las clínicas se encuentran lejos del centro de la ciudad. A veces es difícil para el dentista / clínica para comprar agua destilada. ¡Ahora con esta Máquina Destiladora de Agua Suministrada, usted tiene una fuente confiable de agua destilada de alta calidad siempre y cuando introduzca agua de cañería!

Especificaciones:

| | Modelo | Bell-DestAguDen-4L |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Código Modelo | | B-01-29-0113-0100 |
| Material interno | | Acero inoxidable |
| Capacidad de la cámara de ebullición | | 4L |
| Destilada | | 1,0 l/h |
| Poder | | 750 W |
| Tamaño de la cámara | | 180mm*200m m |
| Tamaño del exterior | | 290*290*390 milímetro |
| Tamaño del embalaje | | 245*285*510 milímetro |
| N.W/G.W | | 3.5kg/7kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad (L)

4

COTECNO