

## DESTILADOR DE AGUA POR CALEFACCIÓN ELÉCTRICA (CONTROL AUTOMÁTICO)



- Material de acero inoxidable, adopta tecnología de estampado y soldadura.
- Alarma de escasez de agua y de apagado, automáticamente repone el agua y el calor
- Indicador de energía, calefacción y muestra la escasez de agua.

**SKU:** BellDestAgCalElecAuto-A5,BellDestAgCalElecAuto-A10,BellDestAgCalElecAuto-A20 | **Categorías:** [Destilador de agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas de Destilador de agua

Modelo	BellDestAgCalElecAuto-A5	BellDestAgCalElecAuto-A20
Código SKU		
Salida de agua (L/H)	≥5	≥20
Consumo (KW)	5	15
Fuente de alimentación	AC110/220V , 50/60Hz	380V/50Hz
Tamaño del paquete (Diámetro*H)mm	310*740	415*720
Tamaño Del paquete (mm)	360*360*830	535*380*770
Peso bruto (kg)	8	13

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad (L)

[5, 20](#)

COTECNO