

## DETECTOR DE METALES DE AGUJA - MARCA BELLTRONIC



### Descripción:

Se utiliza principalmente en juguetes, prendas de vestir, textiles, calzado, alimentos y otras industrias, para la detección de materiales mixtos o perdidos en agujas, alambres y otros metales ferrosos.

### Característica:

- Aplicar tecnología patentada de desarrollo propio.
- Equipado con el último microchip, confiable y con excelente rendimiento.
- Alta sensibilidad y anti-jamming.
- Procesamiento automático de señal digital (DSP) a través de todo el proceso.
- Fácil de operar, los datos históricos se pueden procesar y guardar automáticamente antes de que el sistema se apague.
- Interruptor de potencia de alta frecuencia de diseño propio.
- Diseño integrado y optimizado para reducir componentes, sistema electrónico reemplazado por control de computadora, menor mal funcionamiento.
- Motor controlado por microordenador para prolongar la vida útil.
- Contador preciso del dispositivo.
- Se apaga automáticamente en 10 minutos cuando nadie monitorea los detalles de la descripción del producto. LBD indica la posición de la aguja.
- Alarma automática cuando se detecta la aguja, retorno automático y función de parada.

### Especificaciones:



**SKU:** BELLH-DETMET-A01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO