

## DIGIPREP PLAN



[vc\_row][vc\_column][vc\_custom\_heading text="Maquina Afiladora Planar Automática"

font\_container="tag:h3|text\_align:left"]  
[vc\_wp\_text]Para el afilado planar inicial de muestras metalográficas en muestra soporte, diseño compacto de sobremesa, Totalmente automático, con PLC Siemens unidad de control, programable con control de pantalla táctil HMI color de 7", alojamiento cerrado, máx. seguridad provista de interruptor de enclavamiento, gran espacio de trabajo con iluminación LED, alimentación automática de muestras con velocidad fina ajustable, trituración de eliminación de material controlado con ajuste digital de profundidad con una precisión de 0,01 mm, motor de molienda de 2,2 kW de alto par, con 2800 rpm de velocidad para obtener superficies óptimas en diferentes materiales, todos los parámetros en pantalla LCD a color, Muestreo de enfriamiento disponible con fluido refrigerante y / o aire comprimido.

Listo para el funcionamiento, sin dispositivos de sujeción. Sin dispositivos de sujeción. Sin tanque de enfriamiento. 400V, 3-phase, 50Hz.

Incluye un set estándar de consumibles de corte compuesto de;

\*1 pieza. 150 mm. Diámetro Piedra de Afilado en Copa AL2O3 para materiales ferrosos

\* 5 lt de líquido refrigerante METCOOL.

[/vc\_wp\_text][vc\_custom\_heading text="Especificaciones técnicas"

font\_container="tag:h3|text\_align:left"]  
[vc\_table][14px]N.%C2%BA%20DE%20PEDIDO,[14px]45%2006|[14px]N%C2%BA%20DE%20MODELO,[14px]DIGIPREP%20Plan|[14px]Potencia%20del%20Motor%20de%20Trituraci%C3%B3n%2C%20kW%20(S1),[14px]2%2C2|[14px]Potencia%20del%20Motor%20de%20Trituraci%C3%B3n%2C%20kW%20(S3),[14px]3|[14px]Velocidad%20de%20la%20Rueda%20Trituradora%2C%20(rpm),[14px]2800|[14px]Di%C3%A1metro%20de%20la%20Rueda%20de%20Copa%2C%20(mm),[14px]%C3%98150|[14px]Avance%20de%20Mesa%2C%20(mm%20%2F%20s),[14px]20%2F120|[14px]Pantalla%20T%C3%A1ctil%20HMI%2C%20(pulgadas),[14px]7%22|[14px]Memoria%20del%20Programa,[14px]99|[14px]Precisi%C3%B3n%20de%20Profundidad%20de%20Trituraci%C3%B3n%2C%20(%CE%BC),[14px]10|[14px]Trazo%20del%20Eje%20Y%2C%20(mm),[14px]160|[14px]Trazo%20del%20Eje%20Z%2C%20(mm),[14px]80|[14px]Funcionamiento,[14px]Autom%C3%A1tico|[14px]Dimensiones%2C%20WxDxH%2C%20(cm),[14px]88%20x%2066%20x%2074|[14px]Dimensiones%2C%20WxDxH%2C%20(con%20gabinete%2C%20cm),[14px]88%20x%2066%20x%20155|[14px]Peso%2C%20(kg),[14px]185[/vc\_table][vc\_custom\_heading text="Consumibles"

font\_container="tag:h3|text\_align:left"]

**Piedras de Copa para Triturado Planar- Plan FORCI / Plan DIGIPREP (1 Pc)**

[14px]GSW%2060,[14px]80-150,[14px]Piedra%20Trituradora%20AL2O3%2C%20grano%2060%2C%20para%20aceros%20de%20dureza%20media%2C%20Dia.%20150%2F32%20mm|[14px]GSR%2060,[14px]80-151,[14px]Piedra%20Trituradora%20AL2O3%2C%20grano%2060%2C%20para%20aceros%20duros%20y%20fundici%C3%B3n%2C%20Dia.%20150%2F32%20mm|[14px]GSW%2036,[14px]80-155,[14px]Piedra%20Trituradora%20AL2O3%2C%20grano%2036%2C%20para%20aceros%20de%20dureza%20media%2C%20Dia.%20150%2F32%20mm|[14px]GSR%2036,[14px]80-156,[14px]Piedra%20Trituradora%20AL2O3%2C%20grano%2036%2C%20para%20aceros%20duros%20y%20fundici%C3%B3n%2C%20Dia.%20150%2F32%20mm[/vc\_table][vc\_column][vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Esmerilado Plano](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO